

DIN adaptér

pro malá množství vzorku

Příslušenství adaptér DIN (DAA) má měřící geometrii soustředných válců, které odpovídají specifikaci normy DIN 53019. Součástí adaptéru jsou 3 měřící vřetena a 3 komory. DAA může být připojen k jakémukoliv standardnímu laboratornímu viskozimetru/reometru Brookfield.

- Měřící geometrie odpovídá požadavkům normy DIN 53019, která je ekvivalentem norem ASTM.
- Adaptér je alternativou pro uživatele, kteří mají malá množství vzorku. Potřebný objem vzorku je 16 ml až 20 ml.
- Válcová geometrie poskytuje smykové rychlosti.
- Adaptér je dodáván se 3 vřeteny a 3 komorami pro měřící rozsah od 1 do 50 000 cP.



Sada adaptéru DIN



MAGNETICKÁ SPOJKA VŘETEN

Adaptér DIN je dodáván i s **volitelnou** magnetickou spojkou vřeten, která umožňuje jejich rychlé a snadné připojení a odpojení. Tato spojka může také zabránit možnému poškození při častých výměnách vřeten nebo při více uživatelských adaptéru.

Rozsahy adaptéru DIN cP(mPa.s)

LVT	DVPlusLV	DV2TLV DVNextLV	RVT DVPlusRV	DV2TRV DVNextRV	HAT DVPlusHA	DV2THA DVNextHA	HBT DVPlusHB	DV2THB DVNextHB
1,9 – 37,9K	1,2 – 37,9K	1,0 - 50K	12,2 - 50K	5,0 - 50K	24,4 - 50K	10,0 - 50K	97,6 - 50K	40,0 - 50K

$K = 1 \text{ tisíc}$ cP = centiPoise mPa.s = miliPascal.sekunda

Prodejce:
Synpo a.s.
S.K.Neumanna 1316, Pardubice 532 07
Tel: 466 067 293 Email: instruments@synpo.cz