

UL adaptér

Sestava UL adaptéru se používá se všemi standardními viskozimetry AMETEK Brookfield a reometry DVNext.

Použití a výhody

- Podle použitého typu přístroje je možné měřit viskozity již od 1cP
- Jednoduché připojení ke standardním viskozimetrům AMETEK Brookfield nebo k reometrům DV3T/DVNext
- Malý objem vzorku: 16 ml**
- Válcová geometrie poskytuje definované smykové rychlosti pro detailní analýzu materiálů
- Odnímatelné víčko z nízko hustotního polyetylénu může být použito i jednorázově
- Díly z nerezové oceli se snadno čistí
- Komoru pro vzorek je možné snadno vyjmout
- Volitelný systém magnetické spojky

Co je zahrnuto

- Připojovací konzole
- Vřeteno s univerzální spojkou
- Sestava objímky a šroubu
- Vodní duplikátor
- Otevřená komora pro vzorek (s PE víčkem pro 1 – 65 °), volitelná uzavřená komora pro 1 – 100 °C
- Uzavírací PE víčka (sada 6 kusů)



Rozsahy UL adaptéru
cP (mPa.s)

LVT, LVDVE, DV1MLV	DV2TLV** DV3TLV/ DVNext***	RVT, RVDVE, DV1MRV	DV2TRV** DV3TRV/ DVNext***	HAT, HADVE, DV1MHA	DV2THA** DV3THA/ DVNext***	HBT, HBDVE, DV1MHB	DV2THB** DV3THB/ DVNext***
1,0-2K	1,0-2K	6,4-2K	3,0-2K	12,8-2K	6,0-2K	51,2-2K	24,0-2K

K=1 tisíc

**Rozsahy platí i pro starší modely viskozimetrů série "DV-II"

***Rozsahy platí i pro starší modely reometrů série "DV-III"