

VEROPAL Transparent 200

Transparentní vodojasný zalévací systém

CHARAKTERISTIKA

Veropal Transparent 200 je dvousložkový transparentní epoxidový systém vyznačující se nízkou viskozitou a vytvrzováním za normální teploty.

POUŽITÍ

Používá se na výrobu vodojasných transparentních odliček, reklamních a dekorativních předmětů. Dále se používá v modelářství. Veropal transparent 200 je určen pro objemy až 20 L.

VÝHODY

- Vodojasnost a transparentnost odličky
- Vytvrzování za normální teploty
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Možnost probarvení různými odstíny při zachování transparentnosti
- Vhodné i pro domácí využití
- Minimální smrštění při vytvrzení

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vlastnosti nevytvrzeného systému

Veropal Transparent 200, složka A – pryskyřice

Viskozita při 25 °C	350 – 650	mPa.s	ISO 2884-1
Hustota při 23 °C	1,09 – 1,17	g/ cm ³	SOP SYNPO lab. 102
Vzhled	Čirá kapalina	-	-

Veropal Transparent 200, složka B – tvrdidlo

Viskozita při 25 °C	60 – 100	mPa.s	ISO 2884-1
Hustota při 23 °C	0,94 – 0,99	g/ cm ³	SOP SYNPO lab. 102
Vzhled	Čirá kapalina	-	-

Poměr mísení

Složka A - pryskyřice	100	Objemové díly
Složka B - tvrdidlo	50	Objemové díly

Vlastnosti systému po smíchání


Viskozita při 25 °C	200-350
Vzhled	Čirá kapalina
Zpracovatelnost při 25°C	< 3 hod/ 1 kg

Vlastnosti vytvrzeného systému

Barva	Čirá/ vodojasná
Vzhled	sklovitý
Tvrдость	75D Shore
Maximální doporučený objem odličky	20 Litrů/ 7 cm výška
Doba vytvrzení k odformování při 23°C	min 3 dny
Maximální teplotní odolnost	50 °C

BAREVNÉ VARIANTY

Pro přípravu barevných odlitků je možné použít speciální pigmentové roztoky Veropal PR. Jsou připraveny tyto barevné odstíny – žlutá, červená, modrá, zelená, černá, hnědá a bordo. Barevnou sytost odlitku si zákazník volí sám, podle množství použitého roztoku Veropal PR. Na začátku je vhodné si otestovat sytost přidáním 1 kapky do cca 100 ml kompozice. Po důkladném promíchání je možné dále přidávat Veropal RP do požadované sytosti.


ZPRACOVÁNÍ

Nejdříve smíchejte obě složky při normální teplotě v daném poměru. Řádně promíchaná směs se nejdříve nechá cca 30 minut odstát, aby došlo k odvodušnění, a poté se odlijí do předem připravené formy či nádoby. Použije-li se forma, která není silikonová, je nutné použít separátor. Při zalévání do skla je nutné použít pomalý systém, aby nedošlo k popraskání skla vlivem probíhající reakce. Vytvrzování se dá urychlit zvýšenou teplotou. Pokud se bude odlitek temperovat až na 50°C, dojde ke zkrácení doby nutné na vytvrzení a odlitek se může odformovat již po 24 hodinách.

BALENÍ

Dle dohody se zákazníkem. Standardně v 1 L, 5 L a 20 L obalech.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech, na krytém suchém tmavém místě při teplotě 15-25°C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Při práci s tímto produktem je třeba zajistit dobrou ventilaci a použít ochranné rukavice a brýle. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

POZNÁMKA

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Prospekt však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Vydáno: 05/2015
 Revize: 09/2019
 Zpracovalo: Výzkum & servis

SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká Republika
 Prodej tel.: +420 466 067 250, fax: +420 466 067 249, e-mail: synpo@synpo.cz, <http://www.synpo.cz>
 Společnost s certifikovaným systémem řízením kvality dle ISO 9001

